

Garant**CC.T 09T302, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260148 HB7140-2
GTIN	4067263315551
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 09T302 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Rohový rádius	0,2 mm

Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a _p	0,2 - 4 mm
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT09T302
Typ	HB7140-2
Lamač třísek	VM
Povlak	S povlakem
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení