

**Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130250 M8
GTIN	4067263021940
Třída artiklu	12G

Popis**Provedení:**

3dílná sada, **skládající se předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.**
Vel. M2,3 a M2,6 se starým profilem DIN.

Technický popis

Závit Ø	8 mm
Hloubka závitů	16 mm
Norma	DIN 352
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Stoupání závitů	1,25 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Druh závitů	M
Ø stopky D _s	6 mm
Celková délka L	56 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS
Rozměr závitů	M8

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	A
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitníky
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		

