

**Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 221905 32/3 |
| GTIN | 2050002058538 |
| Třída artiklu | 28R |

Popis**Popis:**

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

| | |
|---|----------------------|
| Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ | 1,5 mm |
| Ø D_3 | 17 mm |
| Upínací závit M | M16 |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 0904 |
| Celková délka $L_{celk.}$ | 43 mm |
| Ø břitu D_c | 32 mm |
| Velikost vyměnitelných destiček | 09 |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 229918 (T15; 2,1 Nm) |
| Počet břitů Z | 3 |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Délka šikmého zanořování L pro α_{max} | 16,3 mm |

| | |
|---|-------------------|
| Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$ | 49 mm |
| Úhel šikmého zanořování α_{\max} | 0,88 stupeň |
| Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$ | 62 mm |
| Provedení stopky | se závitem |
| Použití frézy | Ramping |
| Použití frézy | Kruhové frézování |
| Použití frézy | Kolmé frézování |
| Strategie obrábění | HPC |
| Druh produktu | Kopírovací fréza |

Příslušenství

| | |
|---------------|--------|
| Upínací šroub | 229918 |
|---------------|--------|