




Přesný přístroj pro měření vnitřních profilů KT, Rozsah měření: 100-510mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	435125 100-510
GTIN	2050002074408
Třída artiklu	46D

Popis

Provedení:

Dvoubodový komparační měřicí přístroj , **vycházející z provedení Schwenk**. Pro měření vnitřních profilů a ozubení, vrubových ozubení a profilů drážkovaných nábojů. Vysoká přesnost a spolehlivost díky segmentovému přesměrování dráhy dotykového čepu. Pokrytí velkého rozsahu použití díky vyměnitelným měřicím nástavcům. Pro upínání kuličkových nástavců jsou měřicí nástavce opatřeny vnitřními závity. TK kuličky kuličkových nástavců jsou k dostání již od Ø0,5mm s odstupňováním 0,001 mm (tolerance < 2µm).

Rozsah dodávky:

Držák přístroje s měřicím dotykem a měřicími nástavci, bez kuličkových nástavců a zobrazovacího přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Kuličkové nástavce s TK kuličkami, přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr 434322.

Upozornění:

Provedení jako měřicí trn k bezpečnému a rychlému měření bez vratného pohybu na vyžádání.

Technický popis

Hloubka měření	235 mm
Počet měřicích destiček	4
Přesnost opakování bez úchylkoměru	0,5 µm
Rozsah měření	100 - 510 mm

Počet měřicích čepů	5
Obal	Stabilní box
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	2-bodové vnitřní přesné měřidlo