

**Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení, 8×D, Typ: 48****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232265 48
GTIN	4045197592668
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

Pro otvory do přesnosti IT10. **Přímé drážky.**

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. **343000-343530.**

Hodnoty posuvu f snižte o 5 % a hodnoty v_c o 10 %.

Technický popis

Upínací šrouby	232990 TX20
Rozsah $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Užitná délka L_1	422,3 mm
Morse kužel MK velikost	5
Počet břitů Z	2
Provedení	8×D
Stopka	Morse kužel
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Sada šroubů Torx®10dílná Pohon TX20	232990 TX20
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600