



Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát Plus, Obsah: 20l



Údaje o objednávce

Artikové číslo	084243 20
GTIN	2050002070264
Třída artiklu	08J

Popis

Provedení:

Chladicí médium bez obsahu chloru, formaldehydu a kyseliny borité pro vysoké nároky.

Vysokotlaké přísady zabraňují odtrhávání vrstvy maziva. Vrstva je zachována na rezném nástroji v molekulární tloušťce i při nejvyšším zatížení.

Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát Plus je chladicí a mazací prostředek s minerálním olejem bez obsahu bóru a aminů, je mísitelný vodou a byl speciálně vyvinut pro těžké obrábění hliníku a vysoce legovaných ocelí. Obrábění neželezných kovů musí být provedeno pouze po předběžných zkouškách. Emulze s **vysoce výkonným chladicím mazacím koncentrátem Plus** dosahují dlouhé životnosti, zajišťují velmi dobrou ochranu proti korozi a jsou mimořádně šetrné k pokožce. **Doba použitelnosti 12 měsíců.**

Výhoda:

Koncentráty jsou **antikorozi**, šetrné k lakům a **fyziologicky neškodné**, velmi **stabilní proti napadení bakteriemi** a dobře snášenlivé pro pokožku.

Údaje o použití:

- Obrábění ocelí a ocelových litin 6-10 %
- Obrábění hliníku od 6 %

Technický popis

Obsah	20 l
Tvar	kapalný
Hodnota pH	8,9
Provedení	Kanystř
Barva	světle hnědá
Skladovací teplota	5 - 40 °C
Kinematická viskozita	93 mm ² /s
Rozpustnost ve vodě	emulgovatelný
Druh produktu	Chladicí médium
Hodnota refraktometru	1