



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221900 25/4
GTIN	2050002058477
Třída artiklu	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Délka vyložení L_1	40 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	210 mm
Ø břitu D_C	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD..
Ø stopky D_s h6	25 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229916 (T7; 0,8 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	0,9 mm
Velikost vyměnitelných destiček	06
Ø D_3	14 mm
Počet břitů Z	4
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	48 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,87 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	13,2 mm
Úhel nastavení κ	10 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229916
---------------	--------