

Garant**Digitální třmenový mikrometr HCT IP67 a Bluetooth, Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421575 0-25
GTIN	4067263036654
Třída artiklu	41B

Popis**Provedení:**

Inovativní třmenový mikrometr IP67 HCT s Bluetooth 5.0 a **12 mm velkými číslicemi** na vysoce kontrastním displeji. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Díky automatickému vypnutí je dosaženo velmi dlouhé doby provozu na baterie. Praktická funkce HOLD k podržení naměřené hodnoty pro bezpečné odečtení. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí plochy z tvrdokovu a se sraženou hranou. Představená ráčna s rychloposuvem. Lakovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nastavení nulové polohy v libovolné pozici. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (zdarma k dispozici pro Android a iOS) a aplikací HCT pro Windows. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2032.

Technický popis

Počet obsažených baterií	1
Výška číslic LCD displeje	12 mm

Ø vřetene	6,5 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Provedení vřetena	Kalený a broušený
Řada	HCT
Odečet	0,0005 palec
Typ baterií	knoflíkový článek
Stoupání vřetena	1 mm
Mezní chyba	2 µm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Kalibrování	B1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozlišení	0,001 mm
Provedení měřicího povrchu	tvrdokov
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	Aplikace HCT pro Windows
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Bluetooth rozhraní
Přepínání relativní / absolutní měření	ano
Měřicí technika	digitální
Obal	stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032

081560 CR2032