

**Garant****ZCMX 070302, Typ: HUZ310**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	268428 HUZ310
GTIN	4067263802266
Třída artiklu	21E

## Popis

ZCMX 070302 HUZ310 Typ: HUZ310

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Posuv obrábění: 0,05 - 0,4 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,3 mm

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 200 - 600 m/min

## Technický popis

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	200 - 600 m/min
Posuv vrtání	0,03 - 0,3 mm
Typ	HUZ310
Povlak	bez povlaku
Hlavní způsob použití	N
Rohový rádius	0,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Posuv obrábění	0,05 - 0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 070302
Vhodné pro $\varnothing$ nástroje $D_c$	14 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení