



Akumulátor 12 V včetně nabíječky, Typ: M12NRG201



Údaje o objednávce

Artikové číslo	091241 M12NRG201
GTIN	4002395281497
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátor:

- Inteligentní ovládání: Elektronický systém REDLINK™.
- Ochrana proti přetížení – zabraňuje nechtěnému poškození akumulátoru.
- Systém řízení teploty – udržuje baterie v ideálním rozsahu teplot, aby byla zaručena maximální životnost.
- Kontrola jednotlivých článků – zaručuje optimální nabíjení a vybíjení pro maximální životnost.
- Ochrana proti hlubokému vybití – zabraňuje poškození článků hlubokým vybitím.
- Až 2× delší provoz na jedno nabití, o 20 % vyšší výkon. Ve srovnání s jinými Li-Ion technologiemi anebo předchozími technologiemi akumulátorů MILWAUKEE®. Výsledky závisí na napětí, nástrojích a použití.
- Integrovaná svařovaná rámová konstrukce akumulátoru se separátory choulostivými na nárazy, které zabraňují selhání akumulátoru při vibracích nebo nárazech.
- Použití i za extrémních teplot až -20 °C bez vlivu na dobu provozu na jedno nabití a na životnost.
- Ochrana proti vybíjení zabraňuje poškození článků v důsledku nadměrného vybití.

Nabíječka:

- Elektronická kontrola teploty optimalizuje rychlost nabíjení a chrání tak před přehřátím a prodlužuje životnost akumulátoru.
- Zapouzdřená deska s plošnými spoji chrání elektroniku před prachem, vlhkostí a nárazy.
- LED kontrolky se postupně rozsvěčují tak, aby indikovaly aktuální stav nabití akumulátoru.
- Akumulátory REDLITHIUM™ 2,0 Ah jsou nabití za 40 min. nebo i rychleji.

Rozsah dodávky:

1× sada akumulátorů M12 B2, 1× nabíječka C12 C.

Technický popis

Doba nabíjení jednoho akumulátoru	40 min
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Napětí akumulátorů	12 V
Hmotnost jednoho akumulátoru	200 g
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion