



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221905 16/2
GTIN	4059782500846
Třída artiklu	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Velikost vyměnitelných destiček	06
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	25 mm
Upínací závit M	M8
Ø břitu D_c	16 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229915 (T7; 0,8 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	0,9 mm
Ø D_3	5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XP.. 0603
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	4,2 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	21 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,73 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229915
---------------	--------