

**Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221908 40/3
GTIN	4059782505438
Třída artiklu	28R

Popis**Popis:**

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Ø D ₃	25 mm
Upínací otvor Ø	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 0904
Velikost vyměnitelných destiček	09
Celková délka L _{celk.}	32 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1,5 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229918 (T15; 2,1Nm)

Ø břitu D_c	40 mm
Počet břitů Z	3
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	65 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	78 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	24,3 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,59 stupeň
Úhel nastavení κ	13 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229918
---------------	--------