

Garant**CNMG 160608, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250334 HB7130-2
GTIN	4067263290629
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160608 HB7130-2 Typ: HB7130-2
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VG
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Typ	HB7130-2
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	1,2 mm
Hlavní způsob použití	M
Povlak	S povlakem
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení