

Garant**DNMG 110408, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250654 HB7130-2
GTIN	4067263329992
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110408 HB7130-2 Typ: HB7130-2
Lamač třísek: VS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min

Technický popis

Typ	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	S povlakem
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	VS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 110408
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení