

Garant**KNUX 160405L, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251032 HB7130-2
GTIN	4067263342038
Třída artiklu	21G

Popis

KNUX 160405L HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Lamač třísek: 2,2 mm

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Povlak	S povlakem
Lamač třísek	2,2 mm
Lamač třísek	VM
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Počet výměn/řezání	2
Typ	HB7130-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	1 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160405L
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení