


Garant**SNMG 120412, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	251226 HB7130-2
GTIN	4067263290827
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 120412 HB7130-2 Rohový rádius: 1,2 mm

Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	VM
Typ	HB7130-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120412
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení