

Garant**DC.T 11T302, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Třída artiklu	21G

Popis

DC.T 11T302 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	S povlakem
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT11T302
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK
Lamač třísek	VM
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	2
Typ	HB7130-2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení