


Garant**SCMT 09T308, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260744 HB7130-2
GTIN	4067263290964
Třída artiklu	21G

Popis

SCMT 09T308 HB7130-2 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min**Technický popis**

Povlak	S povlakem
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7130-2
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Lamač třísek	VS
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení