

Garant**RC.X 1204, Typ: HB7130-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260650 HB7130-2
GTIN	4067263290957
Třída artiklu	21G

Popis

RC.X 1204 HB7130-2 Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 240 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	VM
Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	RCMX 1003
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	4
Typ	HB7130-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení