

Garant**TCMT 110202, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260950 HB7130-2
GTIN	4067263290988
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 110202 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 270 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 m/min
Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,2 mm
Počet výměn/řezání	3
Typ	HB7130-2
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110202

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení