

**Garant****TCMT 16T308, Typ: HB7130-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260958 HB7130-2
GTIN	4067263291008
Třída artiklu	21G

**Popis**

TCMT 16T308 HB7130-2 Typ: HB7130-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 270 m/min**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T308
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Typ	HB7130-2
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,

Povlak	S povlakem
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 270 m/min
Počet výměn/řezání	3
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení