

Garant**DNMG 150612, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150612 HB7140-2 Typ: HB7140-2
Lamač třísek: VM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Tolerance	M
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4

Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VM
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min
Povlak	S povlakem
Typ	HB7140-2
Rohový rádius	1,2 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení