

Garant**WNMG 080408, Typ: HB7140-2**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251964 HB7140-2
GTIN	4067263315391
Třída artiklu	21G

Popis

WNMG 080408 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min

Technický popis

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Počet výměn/řezání	6
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Typ	HB7140-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení