

Garant**TCMT 110208, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Třída artiklu	21G

Popis

TCMT 110208 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 110208
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Typ	HB7140-2
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	VS
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení