

Garant**VBMT 160404, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Třída artiklu	21G

Popis

VBMT 160404 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 230 m/min**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 160404
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Typ	HB7140-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 230 m/min

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	VS
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení