

**Garant****VBMT 160402, Typ: HB7140-2****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	261150 HB7140-2
GTIN	4067263329817
Třída artiklu	21G

**Popis**

VBMT 160402 HB7140-2 Typ: HB7140-2

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 230 m/min**Technický popis**

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT160402
Hlavní způsob použití	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Povlak	S povlakem
Lamač třísek	VS

Rohový rádius	0,2 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 230 m/min
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Typ	HB7140-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení