

**Hrncové magnety „Hold fast“, AlNiCo, Ø: 55mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085968 55
GTIN	2050000965333
Třída artiklu	08Q

**Popis****Provedení:**

Pro zvedání magnetu z obrobku pomocí odtlačovacího vřetene. Se 2 závitovými otvory M8 pro upevnění držáků.

**Technický popis**

Ø	55 mm
Počet montážních závitů	2
Hmotnost	1 kg
Montážní závit v magnetické hlavě	M8 mm
Jmenovitá přidržovací síla	400 N
Výška tělesa magnetu	49,2 mm
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Hrncový magnet

