

**Garant****Značkovač, Ø stopky d: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	358725 20
GTIN	4067263550662
Třída artiklu	31E

**Popis****Provedení:**

Pouzdro z nástrojové oceli se stopkou Weldon.

**Výhoda:**

Zhutnění povrchu, nedochází tak k zeslabení nebo poškození materiálu. Rychlost značení odpovídá maximálnímu posuvu. Vysoká odolnost vůči opotřebení, díky tomu dlouhá životnost speciální jehly. Vhodné pro značení kulatých povrchů. Lze použít na soustruhu. Vysoká procesní spolehlivost. **Rychlá výměna jehly** díky jednoduchému vytažení. Nerovnosti obrobku do 7 mm (podle provedení) jsou kompenzovány.

Čištění povrchu obrobku pomocí kanálů stlačeného vzduchu s různými úhly náběhu max. 10 bar. Nastavení šířky písma nastavením přítlačné síly, nejsou třeba žádné jiné poloměry jehel! Vysoká odolnost značkovacího hrotu vůči opotřebení díky **valivé kouli**. Bez otřepů.

**Použití:**

Pro značení nejrůznějších materiálů, jako je hliník, titan, ocel, bronz, měď, mosaz, plasty atd. S menší jehlou je možné popisovat plochy s tvrdostí do 57 HRC.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 značkovacího hrotu č. 358729.

**Technický popis**

Ø D <sub>1</sub>	0,5 mm
L <sub>1</sub>	35,2 mm
L	87,7 mm
Ø D	16,5 mm
Ø stopky d	20 mm

Druh produktu

Popisovací nástroj

---

**Příslušenství**

Značkovací hrot Poloměr 0,5 mm

358729 0,5