

**Fréza s vysokým posuvem 7792VX, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z:  
25/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221903 25/2
GTIN	2050002058491
Třída artiklu	28R

**Popis****Popis:**

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

**Technický popis**

Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Ø $D_3$	10 mm
Ø břitu $D_c$	25 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 0904
Délka vyložení $L_1$	40 mm
Velikost vyměnitelných destiček	09
Celková délka $L_{celk.}$	96 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229917 (T15; 2,1 Nm)
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,55 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	9,3 mm
Úhel nastavení $\kappa$	13 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229917
---------------	--------