



## Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 35/3mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	221905 35/3
GTIN	2050002058545
Třída artiklu	28R

### Popis

#### Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

### Technický popis

Ø D <sub>3</sub>	20 mm
Velikost vyměnitelných destiček	09
Upínací závit M	M16
Šroub pro vyměnitelné destičky	229918 (T15; 2,1 Nm)
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	1,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 0904
Celková délka L <sub>celk.</sub>	43 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	35 mm
Počet břitů Z	3
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α <sub>max</sub>	19,3 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	55 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,74 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229908
Upínací šroub	229918