



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221905 32/2
GTIN	4059782504790
Třída artiklu	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Ø břitu D_c	32 mm
Celková délka $L_{celk.}$	43 mm
Velikost vyměnitelných destiček	12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 1205
Šroub pro vyměnitelné destičky	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø D_3	11 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	2,5 mm
Upínací závit M	M16
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	10,3 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,67 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229908
---------------	--------