

**Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 125/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221908 125/11
GTIN	4059782503953
Třída artiklu	28R

Popis**Popis:**

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Ø břitu D_c	125 mm
Ø D_3	104 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 1205
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Velikost vyměnitelných destiček	12
Upínací otvor Ø	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229919 (T15; 3,1Nm)

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Počet břitů Z	11
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	229 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	248 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	103,3 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,17 stupeň
Úhel nastavení κ	12 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229919
---------------	--------