

**Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221908 40/5
GTIN	2050002058569
Třída artiklu	28R

**Popis****Popis:**

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

**Technický popis**

Upínací otvor Ø	16 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229918 (T15; 2,1Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 0904
Velikost vyměnitelných destiček	09
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1,5 mm
Ø břitu $D_c$	40 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	32 mm

Ø D <sub>3</sub>	25 mm
Počet břitů Z	5
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	65 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Délka šikmého zanořování L pro α <sub>max</sub>	24,3 mm
Úhel šikmého zanořování α <sub>max</sub>	0,59 stupeň
Úhel nastavení κ	13 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229918
---------------	--------