

Garant**Tepelný upínač s drážkami chladicího kanálku, SK 40 krátké, Ø upnutí D1: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302362 3
GTIN	4067263778387
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Žáruvzdorná ocel.
- Se 4 drážkami chladicího kanálku na upínacím otvoru.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Výhoda:

Vylepšené chlazení přímo na stopce nástroje. **Usnadňuje uvolnění malých průměrů nástrojů.**

Použití:

K upínání fréz a vrtáků s válcovou stopkou v toleranci h6. Vhodné pro indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308800, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

Technický popis

Vnější Ø D	17 mm
Délka vyložení rozměr A	80 mm
Ø D ₂	12 mm
Upínací Ø D ₁	3 mm
Upnutí	SK 40 krátké

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Otvor Ballufchip	ano
Otvor chladicího kanálu	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro