

Garant**Upínací trn pro frézovací hlavy s čelními chladícími tryskami, typ ADB, BT 30 A = 100, Ø trnu d1: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303012 27
GTIN	4067263002673
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha nákržku broušená.

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod). Kvalita vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹. Tvar ADB.

Se 4čelními chladícími tryskami.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

Technický popis

Ø trnu d ₁	27 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	27
Vnější Ø D	50 mm
Upnutí	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-2

Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	upínací trn pro frézovací hlavy