

Garant

Tepelný upínač typ ADB, s čelními chladícími tryskami, BT 50 A = 100, Ø upnutí D1: 8mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303437 8
GTIN	4067263014416
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Integrované délkové nastavení nástrojů, rozsah přestavení 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3 – 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínací trn č. 302410 – 302417, upínací přístroje 354210 – 354400.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	8 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
Upnutí	BT 50 A = 100
Norma pro upínání	JIS B6339

Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn