

Garant
Teplný upínač s čelními chladícími tryskami, PSC 50 krátké, Ø upnutí D1: 6mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	308562 6
GTIN	4067263014744
Třída artiklu	31A

Popis
Provedení:

- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.**

S vrtáním chladicího kanálu a uzavíratelnými závitů.

Použití:

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 – 302417. Smršťovací přístroje č. 354210 – 354450. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Technický popis

Vnější Ø D	27 mm
Upínací Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
Otvor chladicího kanálu	zamykatelné
Délka vyložení rozměr A	75 mm
Upnutí	PSC 50 krátké

Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn