



## Fréza s vysokým posuvem 7792VX, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 40/2mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	221900 40/2
GTIN	4059782504837
Třída artiklu	28R

### Popis

#### Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

### Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	172 mm
Velikost vyměnitelných destiček	16
Ø stopky $D_s$ h6	40 mm
Ø břitu $D_c$	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229920 (TP20; 7,6 Nm)
Ø $D_3$	13 mm
Délka vyložení $L_1$	102 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	3,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD..
Počet břitů Z	2
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{max}}$	78 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	3,18 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	6,3 mm
Úhel nastavení $\kappa$	16 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229920
---------------	--------