

Garant**Tepelný upínací trn, HSK-E 50, Ø upnutí D1: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308035 3
GTIN	4067263014553
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Žáruvzdorná ocel.**
- **Integrované délkové nastavení nástrojů, dráha nastavení 10 mm.**
- **Vel. 3 – 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **S otvorem pro čip RFID/Balluff.**

GARANT – funkční plochy HSK opracované.**Použití:**

K upínání fréz a vrtáků s válcovou stopkou v toleranci h6. Vhodné pro indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Trubka na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 – 302416. Smršťovací přístroje č. 354210 – 304755.

Technický popis

Upínací Ø D ₁	3 mm
Délka vyložení rozměr A	60 mm
Ø D ₂	12 mm
Vnější Ø D	17 mm
Upnutí	HSK-E 50

Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	E
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn