

**Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221908 80/6
GTIN	4059782503533
Třída artiklu	28R

**Popis****Popis:**

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

**Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	229920 (TP20; 7,6Nm)
Ø D <sub>3</sub>	53 mm
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	3,5 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	50 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	80 mm
Velikost vyměnitelných destiček	16
Upínací otvor Ø	27 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XE.. 1605
Počet břitů Z	6
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	133 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	52,3 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,38 stupeň
Úhel nastavení $\kappa$	16 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229920
---------------	--------