

Garant

Vložka pro protlačování profilu, vnitřní čtyřhran metrický Ø d = 12 mm, WC/C, 4hran: 5mm

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 293054 5 |
| GTIN | 4067263013860 |
| Třída artiklu | 29L |

Popis**Provedení:**

Vysoce odolná povrchová úprava (wolframcarbíd/uhlík). Optimalizovaná geometrie ostří (tvar zaoblení) pro protlačování profilů u nerezových ocelí.

Použití:

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

Vhodné pro:

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Upozornění:

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

Technický popis

| | |
|----------------|-------|
| Rozměr klíče | 5 mm |
| L | 11 mm |
| Řezný materiál | TK |

| | |
|---|--|
| Posuv f v INOXu < 900 N/mm ² | 0,06 mm |
| Tolerance | + 0,08 až + 0,1 mm |
| Profil | 4hran |
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Povlak | WC/C |
| Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu |