



Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 25/4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221905 25/4
GTIN	4059782503496
Třída artiklu	28R

Popis

Popis:

Jedinečná konstrukce vyměnitelných břitových destiček i jejich úhel nastavení ve frézovací hlavě snižuje výrazně radiální síly a odvádí je do axiálního směru. Obzvláště silné vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro nejtěžší použití a vysokou hospodárnost. Nástroj má zvláštní přednosti při rovinném frézování a frézování hlubokých kapes a je vhodný díky speciální broušené fazetce jak pro zanořování tak pro dokončování.

Technický popis

Ø břitu D_c	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XP.. 0603
Velikost vyměnitelných destiček	06
Upínací závit M	M12
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,9 mm
Celková délka $L_{celk.}$	35 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229916 (T7; 0,8 Nm)
Ø D_3	14 mm
Počet břitů Z	4
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	13,2 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	39 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,87 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229916
---------------	--------