

**Rovinná fréza 47,5° MFPN45, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222800 63/4
GTIN	4960664602353
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonná rovinná fréza s dvoustrannými pětiúhelníkovými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

Strategie obrábění: HPC

Maximální hloubka řezu  $a_{p\ max}$ : 6 mm

Maximální vnější Ø  $D_{max}$ : 76 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 40 mm

Upínací otvor Ø: 22 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička: PN.. 1205

Šroub pro vyměnitelné destičky: 229700

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	63 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	PN.. 1205

Upínací šroub pro podložku	229702 (OK5; 6,0 Nm)
Upínací otvor Ø	22 mm
Maximální vnější Ø $D_{max}$	76 mm
Podložka	229750
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	6 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229700
Počet břitů Z	4
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	47,5 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	rovinná fréza

## Příslušenství

Upínací šroub	229702
Upínací šroub	229700
Podložka	229750