

Garant

**Fréza Feedking pro vysoké posuvy, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z:
25/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212900 25/2
GTIN	4045197320803
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Dynamicky působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky **samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček**. **Optimalizovaná geometrie** pro snížení řezné síly, díky tomu **nižší zatížení hlavního vřetena**.

Výhoda:

Zvláště úsporná díky **maximálně stabilním 4břítým** vyměnitelným destičkám.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	95 mm
$\varnothing D_3$	9 mm
\varnothing stopky D_5 h6	25 mm
\varnothing břitu D_c	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 09T308
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1,15 mm
Délka vyložení L_1	39 mm
Počet břitů Z	2

Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	34 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,02 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	8,5 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,15 mm
Řada	FeedKing
Úhel nastavení κ	9 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	šikmé zanořování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219933
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8