

**Hrncové magnety „Hold fast“, AlNiCo, Ø: 70mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085968 70
GTIN	2050000965340
Třída artiklu	08Q

Popis**Provedení:**

Pro zvedání magnetu z obrobku pomocí odtlačovacího vřetene. Se 2 závitovými otvory M8 pro upevnění držáků.

Technický popis

Jmenovitá přidržovací síla	880 N
Hmotnost	2 kg
Ø	70 mm
Výška tělesa magnetu	64,5 mm
Montážní závit v magnetické hlavě	M8 mm
Počet montážních závitů	2
Materiál jádra magnetu	AlNiCo
Druh produktu	Hrncový magnet

