

**Rovinná fréza 47,5° MFPN45, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222800 63/5
GTIN	4960664602421
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonná rovinná fréza s dvoustrannými pětiúhelníkovými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	PN.. 1205
Šroub pro vyměnitelné destičky	229700
Upínací otvor Ø	22 mm
Ø břitu $D_c$	63 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	6 mm
Maximální vnější Ø $D_{max}$	76 mm

Počet břitů Z	5
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	47,5 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	rovinná fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229700
---------------	--------