

Garant**Fréza Feedking pro vysoké posuvy, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 35/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212910 35/3
GTIN	4045197411747
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Dynamicky působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky **samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček**. **Optimalizovaná geometrie** pro snížení řezné síly, díky tomu **nižší zatížení hlavního vřetena**.

Výhoda:

Zvláště úsporná díky **maximálně stabilním 4břítým** vyměnitelným destičkám.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 09T308
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Ø D_3	19 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	1,15 mm
Upínací otvor Ø	16 mm

Počet břitů Z	3
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,15 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	18,5 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,93 stupeň
Řada	FeedKing
Úhel nastavení κ	9 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219933
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP