

Garant**Fréza Feedking pro vysoké posuvy, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 35/3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212905 35/3
GTIN	4045197320896
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Dynamicky působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky **samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček**. **Optimalizovaná geometrie** pro snížení řezné síly, díky tomu **nižší zatížení hlavního vřetena**.

Výhoda:

Zvláště úsporná díky **maximálně stabilním 4břítým** vyměnitelným destičkám.

Upozornění:

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	42 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D_1 h6	17 mm
Upínací závit M	M16
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1,15 mm
Ø břitu D_c	35 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 09T308
Ø D_2	28,7 mm

Ø D ₃	19 mm
Počet břitů Z	3
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	18,5 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	54 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	1,15 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,93 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	68 mm
Řada	FeedKing
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219933
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP