

**Rovinná fréza 47,5° MFPN45, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 250/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222800 250/12
GTIN	4960664602414
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná rovinná fréza s dvoustrannými pětiúhelníkovými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

Technický popis

Podložka	229750
Vhodná vyměnitelná břitová destička	PN.. 1205
Upínací otvor Ø	60 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229700
Ø břitu D_c	250 mm
Maximální vnější Ø D_{max}	263 mm

Upínací šroub pro podložku	229702 (OK5; 6,0 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Počet břitů Z	12
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	47,5 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Podložka	229750
Upínací šroub	229702
Upínací šroub	229700