

Garant**Fréza Feedking pro vysoké posuvy, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 52/5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212910 52/5
GTIN	4045197321022
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Dynamicky působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky **samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček**. **Optimalizovaná geometrie** pro snížení řezné síly, díky tomu **nižší zatížení hlavního vřetena**.

Výhoda:

Zvláště úsporná díky **maximálně stabilním 4břítým** vyměnitelným destičkám.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,8** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Upínací otvor Ø	22 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XD.. 09T308
Ø D ₃	36 mm

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1,15 mm
Ø břítu D_c	52 mm
Počet břitů Z	5
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	88 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	102 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1,15 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	35,5 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,48 stupeň
Řada	FeedKing
Úhel nastavení κ	9 stupeň
Posuv Fz Helix	0,7
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Dělení břitů	nestejně
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,8 Nm	211750 3,8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10-dílná	219933
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP